



Škare za rezanje kabela s prijenosom VDE-izolirano, za kabel Ø: 52mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731150 52
GTIN	4003773026891
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Glava škara sa srpolikim reznim nožem i mehanizmom prijenosa (jednoručno rukovanje). Nema prolaska reznog noža, jer ima dvostruko vođenje.

Izolacija do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Upotreba:

Za čisto rezanje aluminijskih i bakrenih kabela (također i niti). Ne koristiti za čeličnu žicu, tvrde aluminijske legure, tvrdo vučene bakrene vodiče.

Materijal:

Nož od posebnog čelika, krakovi od čeličnog lima s navlakama za drške.

Napomena:

Kod jednožilnih vodiča učinak rezanja je manji otprilike 30%.

Tehnički opis

za kabel Ø	52 mm
ukupna duljina	280 mm
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do	380 mm ²
Zaštita od pritezanja	da
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka

Pokretanje	mehanički, jednoručno, princip račne
Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Zakretni nož s vijkom i maticom tip 52 mm	731130 52
---	-----------