



Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s navlakama, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731740 200
GTIN	4003773047056
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prienosnom mehanizmu veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC). Fosfatirane čeljusti, ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm² vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i otvrdnjen uljem.

Tehnički opis

za čelične žice za mekane materijale do Ø	6 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do Ø	5,2 mm
za čeličnu žicu do Ø	3,6 mm
ukupna duljina	200 mm
Oznaka proizvođača	CoBolt®
Oštrica	kaljeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Površina	atramentirano u crnoj boji

s oprugom za otvaranje	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta