



## Škare za rezanje kabela s prijenosom VDE-izolirano, za kabel Ø: 60mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731150 60
GTIN	4003773075189
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Glava škara sa srpolikim reznim nožem i mehanizmom prijenosa (jednoručno rukovanje). Nema prolaska reznog noža, jer ima dvostruko vođenje.

**Izolacija do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Upotreba:

Za čisto rezanje aluminijskih i bakrenih kabela (također i niti). Ne koristiti za čeličnu žicu, tvrde aluminijske legure, tvrdo vučene bakrene vodiče.

#### Materijal:

Nož od posebnog čelika, krakovi od čeličnog lima s navlakama za drške.

#### Napomena:

Kod jednožilnih vodiča učinak rezanja je manji otprilike 30%.

### Tehnički opis

za kabel Ø	60 mm
Kapacitet rezanja višezilnih vodiča do	600 mm <sup>2</sup>
ukupna duljina	320 mm
Zaštita od pritezanja	da
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka

Pokretanje	mehanički, jednoručno, princip račne
Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Vrsta proizvoda	Škare