

LINDSTRÖM

Elektronička kliješta za rezanje, šiljaste čeljusti, užljebljene, KW, ukupna duljina: 110mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726420 110
GTIN	7314150051090
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. **ESD primjereno.** Podesiv precizan vijčani zglobov za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,1 - 0,8 mm
Širina glave	10 mm
ukupna duljina	110 mm
Duljina rezne oštrice	10 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	bez oštrice
Materijal	Visokoučinkovita legura čelika
Oblik glave	šiljasto, užljebljeno
Drška	plastična navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta