

**Elektronička kliješta za rezanje, šiljasta glava, W, ukupna duljina: 125Hmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726440 125H
GTIN	4003773043720
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Šiljastog oblika sa snažnom reznom oštricom, specijalno za tvrde žice. Podesivi vijčani zglob. Kliješta brunirana, drške s plastičnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Širina glave	10,5 mm
Duljina rezne oštrice	14 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1 mm
Kapacitet rezanja tvrde čelične žice	0,2 - 0,6 mm
Rezna oštrica	W
Materijal	Specijalni alatni čelik
Oblik glave	šiljasto
Standard	DIN ISO 9654

Drška	plastična navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina	brunirano
Atribut imena proizvoda	W
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta