

LINDSTRÖM

Kliješta za rezanje za elektroniku, ovalna glava, FW, ukupna duljina: 113mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726240 113
GTIN	7314150051113
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. **ESD primjereno.** Namjestivi precizni vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,3 - 1,6 mm
ukupna duljina	113 mm
Širina glave	12,5 mm
Duljina rezne oštrice	12,5 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	fina oštrica
Materijal	Visokoučinkovita legura čelika
Oblik glave	ovalno
Drška	plastična navlaka

Postupak izrade	induktivno kaljene oštrice (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	FW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta