



Elektronička kliješta za rezanje, šiljasta glava s držačem žice, W, ukupna duljina: 125Hmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726460 125H
GTIN	4003773240518
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Šiljastog oblika sa snažnom reznom oštricom, specijalno za tvrde žice. Podesivi vijčani zglob. Kliješta brunirana, drške s plastičnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Širina glave	10,5 mm
Duljina rezne oštrice	14 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1 mm
Kapacitet rezanja tvrde čelične žice	0,2 - 0,6 mm
Rezna oštrica	velika oštrica
Materijal	Specijalni alatni čelik
Oblik glave	šiljasto

Standard	DIN ISO 9654
Drška	plastična navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Površina	brunirano
Atribut imena proizvoda	W
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta