

**Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, KW, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726480 125
GTIN	4003773035381
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Od nehrđajućeg čelika (INOX).

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Širina glave	13,5 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1 mm
Rezna oštrica	bez oštrice
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC).
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta