

## Kliješta elektronička za rezanje, bočna uska izvedba, KW, ukupna duljina: 130 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726680 130
GTIN	4250157116376
Razred artikla	76B

### Opis

#### Izvedba:

Profesionalna kliješta za rezanje s lagano škarastim rezom. Oba dijela kliješta su precizno svedena kroz pažljivo rađene provrte i brušene površine, da bi se osiguralo precizan rez. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim hvatovima za sigurno i udobno rukovanje.

#### Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.

Rezna oštrica: KW

Materijal: Ugljični čelik (C70)

Širina glave: 9,5 mm

Duljina noža: 8 mm

Snaga rezanja bakrene žice do Ø: 0,8 mm

### Tehnički opis

Širina glave	9,5 mm
Snaga rezanja bakrene žice do Ø	0,8 mm
ukupna duljina	130 mm
Duljina noža	8 mm
Rezna oštrica	KW
Materijal	Ugljični čelik (C70)
Površina	s fosfatiranom površinom bez odsjaja

Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da