



## Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® Savijeno pod kutom od 60°, KW, ukupna duljina: 125mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726595 125
GTIN	4003773043096
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Materijal:

Od nehrđajućeg čelika (INOX).

### Tehnički opis

Širina glave	13,5 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1 mm
ukupna duljina	125 mm
Duljina rezne oštrice	5,5 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 0,6 mm
Rezna oštrica	KW
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
glava pod kutom	60 stupanj
Standard	DIN ISO 9654

Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC).
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta