



Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, uska glava, KW, ukupna duljina: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726610 125
GTIN	4003773039778
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Tehnički opis

Širina glave	12,5 mm
ukupna duljina	125 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
Rezna oštrica	KW
Materijal	Specijalni alatni čelik
Oblik glave	uski
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 60 HRC).
Površina	brunirano
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta