

LINDSTRÖM

Kliješta za rezanje za elektroniku, ovalna glava, SFW, ukupna duljina: 125mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726260 125
GTIN	7314150051328
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. **ESD primjereno.** Namjestivi precizni vijčani zglobovi za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,3 - 2 mm
Širina glave	16 mm
Duljina rezne oštrice	16 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	SFW
Materijal	Visokoučinkovita legura čelika
Oblik glave	ovalno
Drška	plastična navlaka

Postupak izrade	induktivno kaljene oštrice (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	SFW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta