

LINDSTRÖM

Elektronička kliješta s dugačkim izljebljenim čeljustima, SFW, ukupna duljina: 118mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726880 118
GTIN	7314150051427
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od provodnog materijala s oprugom za otvaranje. **ESD primjereno.** Namjestivi precizni vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

Tehnički opis

Širina glave	10 mm
ukupna duljina	118 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 0,8 mm
Duljina glave	18 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	vrlo fina oštrica
Zglob	mogućnost podešavanja
Izvedba čeljusti	dugačko, užljebljeno
Drška	plastična navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (63 – 65 HRC)
Materijal	Visokoučinkovita legura čelika
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	SFW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta