



Hlače s naramenicama Quality Dress, svijetlo siva, Konfekcijska veličina DE: 48



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091132 48
GTIN	4014382988692
Razred artikla	09S

Opis

Izvedba:

Radna odjeća **Quality Dress** od 100 %-tne pamučne tkanine. Pamuk je izrazito otporan na kemijske i mehaničke utjecaje te toplinu. Prirodni pamuk pruža ugodan komfor pri nošenju, zahvaljujući svojstvima koji reguliraju temperaturu i visokom mogućnošću upijanja.

Radne hlače s pasicom podesivom za 6 cm.

- **Prišivena, povišena zaštita bubrega.**
- **Našiveni, otvoreni džep na prsima podijeljen trakom na čičak.**
- **Dvostrani džep s patentnim zatvaračem.**
- **Plastični zatvarač otporan na udarce i toplinu.**

Opis:

- **Patentni zatvarač u rasporu hlača.**
- **Dva našivena, pojačana prednja džepa.**
- **Džep s bočne strane.**
- **Našiveni džep za mobitel.**
- **Pojačano područje koljena.**
- **Džep za metar.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Hlače s tregerima u plavo-zrnatoj izvedbi pod br. 091131.

Sastav tkanine: 100% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 285 g/m²

Standardna odjeća: UV-standard 801

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

Veličina uniseks	M
Broj džepova za metar	1
Konfekcijska veličina DE	48
dvostruki džep s patentnim zatvaračem	da
Zatvarač za hlače	Patentni zatvarač
Bočni džepovi	postavljeno, pojačano
Džep	našiveni, s podijeljenom trakom na čičak
pojačano područje koljena	da
Broj džepova na koljenima	2
Broj džepova na bedru	1
Završetak nogavice	ravno, otvoreno
Džep za mobitel	da
Nasadno zatvaranje	Plastični zatvarač otporan na udarce i toplinu
Broj bočnih džepova	2
Štitnik za bubrege	da
Materijal	Pamuk
Veličina FR	42
Veličina UK	32R
Veličina US	33/31
Veličina IT	42

Seriya	QUALITY DRESS
Posebna usluga	oplemenjivanje tekstila
Veličina NL	48
Veličina ES	42
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	100% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	285 g/m ²
Standardna odjeća	UV-standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	umjereno vruć, do najviše 150 °C
Boja	svijetlo siva
Vrsta proizvoda	Radničke hlače