



Plosnato dljeto, ukupna duljina: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	740500 100
GTIN	4049002000591
Razred artikla	73U

Opis

Izvedba:

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno **anelirane glave** protiv rascjepavanja dljeta.

Standard:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

Tehnički opis

Širina noža	15 mm
ukupna duljina	100 mm
Težina	90 g
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala