

**VBW****Kliješta za armaturu UNIBOLT®, ukupna duljina: 460mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 733500 460    |
| GTIN           | 4005887563200 |
| Razred artikla | 73L           |

## Opis

**Izvedba:**

Glava kliješta s prijenosom i univerzalnim čeljustima. Precizno i jednostavno namještanje noževa zahvaljujući ekscentričnim vijcima. Kovan u ljevačkom kalupu, središnji graničnik s dugačkim odbojnikom, lakirane cijevne ručke.

**Upotreba:**

Za rezanje normalnih i vrlo čvrstih čelika do 48 HRC (oko 1600 N/mm<sup>2</sup> vlačne čvrstoće).

**Materijal:**

Čeljusti od specijalnog alatnog čelika, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene.

**Zamjenski dio:**

Rezervna glava noža art. 734110.

## Tehnički opis

|  |                         |
|--|-------------------------|
| za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm <sup>2</sup> do Ø | 6 mm                    |
| ukupna duljina   | 460 mm                  |
| za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø  | 8 mm                    |
| za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm <sup>2</sup> do Ø | 5 mm                    |
| Kapacitet rezanja  | <48 HR                  |
| s graničnikom  | da                      |
| Oznaka proizvođača   | UNIBOLT®                |
| Oštrica  | kaljeno                 |
| Materijal  | Specijalni alatni čelik |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Površina                | crveno lakirano |
| s vijkom za podešavanje | da              |
| Vrsta proizvoda         | Rezna kliješta  |

---

**Pribor**

|   |            |
|---|------------|
| Rezervne čeljusti s vijcima ukupna duljina 460 mm | 734110 460 |
|---|------------|