

**Kliješta za armaturu, ukupna duljina: 910mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	733300 910
GTIN	4003773066781
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Glava kliješta s prijenosom i univerzalnim čeljustima. Precizno i jednostavno namještanje noževa zahvaljujući ekscentričnim vijcima. Kovani središnji graničnik sa zaštitom; cijevne ručke prevučene prahom s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za rezanje normalnih i vrlo čvrstih čelika do 48 HRC (oko 1600 N/mm² vlačne čvrstoće).

Materijal:

Glava od krom-vanadij čelika vrhunske kvalitete, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (približno 62 HRC).

Zamjenski dio:

Rezervna glava noža art. 733350.

Tehnički opis

ukupna duljina	910 mm
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm ² do Ø	9 mm
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm ² do Ø	10 mm
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm ² do Ø	13 mm
Materijal	Krom-vanadij čelik za visoki učinak
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

Pribor

Rezervne čeljusti s vijcima ukupna duljina 910 mm

733350 910