

**VBW****Rezervne čeljusti s vijcima, ukupna duljina: 950mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	737210 950
GTIN	4005887003003
Razred artikla	73L

## Opis

**Materijal:**

Glava noža od specijalnog alatnog čelika, oštrice dodatno induktivno otvrdnjene.

**Odgovara:**

Rezalo građevinskog čelika art. 737200.

## Tehnički opis

za pojedinačne šipke do 19 HRC odnosno 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
za pojedinačne šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
za pojedinačne šipke do 48 HRC odnosno 1600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
za dvostruke šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm <sup>2</sup>	2×8 mm
Vrsta proizvoda	Glava noža

## Pribor

Garnitura rezervnih vijaka s maticamatri dijela tip 950	737220 950
---	------------

Rezervni vijak za namještanje s maticom tip 950

737230 950