

**Rasporno dlijeto sa savijenom drškom, ukupna duljina: 235mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	741450 235
GTIN	7610733220908
Razred artikla	73B

Opis**Izvedba:**

Vrlo uska i savijena drška (26×7 mm) **za slobodniji radni prostor** te time i za siguran rad. S dodatnom bočnom oštricom specijalno za obradu utora. Prokaljeno i popušteno. Rezna oštrica prokaljena, moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno **anelirane glave** sprječavaju rascijepavanje dlijeta. **Posebna kvaliteta**, najveća moguća tvrdoća (približno 59 HRC) s visokom žilavosti.

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, prevučeno prahom, crvena boja.

Tehnički opis

Duljina bočnih oštrica	30 mm
Širina noža	26 mm
ukupna duljina	235 mm
Težina	260 g
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala

Pribor

Univerzalna ručka za dlijeto	742810
------------------------------	--------