

**Set ubodnih dlijeta s drvenom drškom, broj dlijeta: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	794850 11
GTIN	4250098604239
Razred artikla	76H

Opis**Izvedba:**

Dugački oblik sa širokom oštricom; kovan; sjajno brušen. Svako dlijeto je testirano na tvrdoću i svojstva rezanja

Materijal:

Specijalni čelik najviše kvalitete.

Dio isporuke:

po 1 ubodno dlijeto art. 794800: Vel. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30

Tehnički opis

Broj dlijeta	11
Materijal drške	Drvo
Vrsta proizvoda	Ubodno dlijeto

Pribor

Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 18 mm	794800 18
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 30 mm	794800 30
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 20 mm	794800 20
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 25 mm	794800 25
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 16 mm	794800 16
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 22 mm	794800 22
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 8 mm	794800 8
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 10 mm	794800 10
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 12 mm	794800 12
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 6 mm	794800 6
Ubodno dlijeto s drvenom drškom širina oštrice 14 mm	794800 14