

**HM svrdlo, svrdlo Ø: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	795250 40
GTIN	9002696014294
Razred artikla	76H

Opis**Izvedba:**

S dvije oštrice s cilindričnim drškom.

S **umetcima od tvrdog metala**; dugi vijek trajanja. Za bušenje u tvrdom drvu, plastici, obloženim pločama i dr.

Upotreba:

Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

Standard:

DIN 7483 G

Tehnički opis

SvrdloØ	40 mm
ukupna duljina	90 mm
Dimenzija ručke	10×30 mm
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Svrdlo za drvo

Pribor

Produžetak za svrdlo za Ø drške 10 mm	795270 10
---------------------------------------	-----------

