



## Set HM profilnih glodala, broj glodala: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	795720 12
GTIN	4002395275564
Razred artikla	76H

### Opis

#### Izvedba:

S umetcima od tvrdog metala; dvije oštrice, čeono i obodno režuće, 8 mm drška.

#### Upotreba:

Za glodanje utora i profila u tvrdom drvu, obloženih ploča, plastika i dr.

#### Dio isporuke:

- 1 glodalo za škošenja od 45°
- 2 četverokutna glodala r6 + r9
- 3 glodala za polukružni utor r6 + r6,35 + r9,5
- 1 glodalo za koljenasti utor
- 3 glodala za žlijebove 8 + 12+ 16 mm
- 1 glodalo za grebene 14,3 mm
- 1 glodalo za utor ključa 11 mm/60°
- u drvenoj kutiji

### Tehnički opis

Broj glodala lastin rep	1
Broj glodala za polukružni utor	3
Broj glodala za dekor	2

Broj glodala za poravnavanje	1
Broj glodala za T utore	2
Broj glodala	12
Broj glodala za karniše	1
Broj glodala za skošenja	1
Broj glodala za izradu klinastih utora	1
Rezni materijal	HM
Pakiranje	Drveni etui
Ø drške	8 mm
Vrsta proizvoda	Profilno glodalo