



Garnitura dlijeta i probijača u plastičnom držaču posebna kvaliteta, broj alata: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	745100 11
GTIN	7610733086870
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Plosnato i šiljato dlijeto za metal kao i probijači te točkala s osmerokutnom drškicom, prokaljeno; dlijeto moguće višekratno brusiti. Posebno **anelirane glave** onemogućava rascjepavanje.

Posebna kvaliteta, = najveća moguća tvrdoća vrha – približno 59 HRC – s velikom žilavošću.

Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik, kromiran.

Sadržaj:

Točkalo: je 1 kom. 100×8; 120×10 mm

Probijač: je 1 kom. Ø 2; 4; 5 mm

Plosnato dlijeto: je 1 kom. 130; 165; 180 mm

Križna dlijeta: je 1 kom. 130; 165 mm

Dvostrana igla za označavanje: 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	11
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala

Pribor

Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 130 mm	741000 130
Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano ukupna duljina 100 mm	748900 100
Probijači posebna kvalitetakromirano Ø vrha 4 mm	745300 4
Probijači posebna kvalitetakromirano Ø vrha 2 mm	745300 2
Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 180 mm	741000 180
Mehaničarsko šiljato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 130 mm	741100 130
Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano ukupna duljina 120/12 mm	748900 120/12
Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 165 mm	741000 165
Probijači posebna kvalitetakromirano Ø vrha 5 mm	745300 5
Mehaničarsko šiljato dlijeto, posebna kvaliteta ukupna duljina 165 mm	741100 165