

**Garnitura dlijeta i probijača u plastičnom držaču, broj alata: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	745200 6
GTIN	4049002084447
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

Plosnato i šiljato dlijeto za metal kao i probijači te točkala s osmerokutnom drškom, prokaljeno; dlijeto moguće višekratno brusiti. Posebno **anelirane glave** onemogućava rascjepavanje.

Standard:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik; lakirana površina.

Sadržaj:

Plosnato dlijeto: je 1 kom. 125; 150 mm

Križna dlijeta: 1 kom. 125 mm

Probijač: je 1 kom. 120×2; 150×3 mm

Točkalo: 1 kom. 120×4 mm

Tehnički opis

Broj alata	6
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala

Pribor

Plosnato dlijeto ukupna duljina 150 mm	740500 150
Točkalo, standardna kvaliteta DIN 7250 ukupna duljina 120/10 mm	749000 120/10
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 2 mm	745500 2
Križno dlijeto ukupna duljina 125 mm	740600 125
Plosnato dlijeto ukupna duljina 125 mm	740500 125