

VBW**Vodoinstalaterska kliješta, Ø cijevi: 1.1/2col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Razred artikla	83E

Opis**Izvedba:**

Švedski oblik; uska, specijalno oblikovana vilica, samostezna, savijena pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.

VBW s uporištem cijevi u 3 odnosno 4 točke. Šestobridne vijčane spojeve i niske obratke može se tako sigurno zgrabiti bez izobličenja. Drške s **protukliznom** plastičnom prevlakom.

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljššan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.

Tehnički opis

ukupna duljina	425 mm
Stezni raspon	75 mm
Ø cijevi	1 1/2 col
Kut otvora ključa	45 stupanj
Izvedba drške	presvučeno protukliznom plastikom
Postupak izrade	Potpuno kovano
Poboljšani otvor ključa	Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta	Krom-vanadij čelik
švedski oblik	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

