

**VDE garnitura Kraftform Kompakt, broj dijelova: 18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	667260 18
GTIN	4013288191083
Razred artikla	63H

**Opis****Izvedba:**

**Kraftform** ručka s izmjenjivim noževima duljine 154 mm (**uključujući ključeve za razvodni ormar**) **potpuno izoliranima do 1000 V** prema **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** i ispitivačem napona (do 250 V prema VDE 0680/6) u preklopnj tekstilnoj torbi sa zatvaranjem na čičak i petljom za pojas.

**Sadržaj:**

Nastavak s prorezom: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

oštrice za Phillips: PH1 und PH2

Pozidriv-oštrice: PZ1 i PZ2

Phillips (Kombiprofil): PH/S1 und PH/S2 (Kombiprofil)

Pozidriv prorez (kombinirani profil): PZ/S1 i PZ/S2 (kombinirani profil)

Četverokut: 8 mm i 1/4 cola (89 mm duljina)

Trokut: 9 mm (89 mm duljina)

Dupli ključ: (89 mm duljina)

Ispitivač napona art. 665030: Vel. 3

Drška Kraftform za izmjenjive nastavke br. 667411: Vel. 1

**Tehnički opis**

Broj dijelova	18
Profil progona	Pozidriv odvijač

Profil progona	Kombinirani odvijač Pozidriv/ravni
Profil progona	Kombinirani odvijač Phillips/ravni
Profil progona	Četverokutni nasadni ključ
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Ključ s dva zaporna jezičca
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Oznaka proizvođača	KK VDE 18 Universal 1
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Okretljiva kapica	ne
Vrsta proizvoda	Odvijač

## Pribor

Drška Kraftform VDE, pojedinačna tip 1

667411 1