


**Probijač masivna izvedba, Ø vrha: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	745500 10
GTIN	4049002002595
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno **aneliranoj glavi** nema rascjepavanja probijača.

Teška izvedba prema DIN 6458 D. **Anelirana glava.**

Standard:**DIN 6458 D.**

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materijal:

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika, drška lakirana.

Tehnički opis

ukupna duljina	150 mm
Ø vrha	10 mm
Ø drške	12 mm
Težina	150 g
Vrsta proizvoda	Probijač