

**VBW****Vodoinstalaterska kliješta, Ø cijevi: 3 col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	810700 3
GTIN	4005887271204
Razred artikla	83E

**Opis****Izvedba:**

Švedski oblik; uska, specijalno oblikovana vilica, samostezna, savijena pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.

**VBW** s uporištem cijevi u 3 odnosno 4 točke. Šestobridne vijčane spojeve i niske obratke može se tako sigurno zgrabiti bez izobličenja. Drške s **protukliznom** plastičnom prevlakom.

**Materijal:**

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	120 mm
ukupna duljina	700 mm
Ø cijevi	3 col
Kut otvora ključa	45 stupanj
Izvedba drške	presvučeno protukliznom plastikom
Postupak izrade	Potpuno kovano
Poboljšani otvor ključa	Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta	Krom-vanadij čelik
švedski oblik	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

