



## Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom, Ø cijevi: 1/2col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	810600 1/2
GTIN	4045197167033
Razred artikla	82A

### Opis

#### Izvedba:

Švedski oblik; uska, specijalno oblikovana vilica, samostezna, savijena pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.

**HOLEX** sa **S-vilicom** s uporištem cijevi u 3 točke. (cjenovno povoljniji model).

#### Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljššan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.

### Tehnički opis

Stezni raspon	35 mm
Ø cijevi	1/2 col
ukupna duljina	240 mm
Kut otvora ključa	45 stupanj
Postupak izrade	Potpuno kovano
Poboljšani otvor ključa	Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta	Krom-vanadij čelik
S otvor ključa	da
švedski oblik	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

---

## Pribor

Narovašena matica tip 1/2

810520 1/2