

**Izbijač, posebna kvaliteta kromirano, Ø vrha D: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	746900 2
GTIN	7610733200696
Razred artikla	73B

Opis**Izvedba:**

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno **anelirane glave** sprječavaju rascijepavanje. Stvarni Ø 0,05 – 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha – približno 59 HRC – s velikom žilavošću.

Materijal:

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiranog.

Tehnički opis

Ø drške S	10 mm
Ukupna duljina L1	150 mm
Ø vrha D	2 mm
Duljina trna L2	40 mm
Čvrstoća vrha	59 HRC
Materijal	Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij-čelika
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke