

**Garnitura probijača s dlijetom u plastičnom držaču, broj alata: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	745600 6
GTIN	4049002084430
Razred artikla	73U

**Opis****Izvedba:**

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno **aneliranoj glavi** nema rascjepavanja probijača.

**Standard:**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Materijal:**

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika, drška lakirana.

**Sadržaj:**

po 1 probijač br. 745500: Vel. 2; 3; 4; 5; 6

1 označivač br. 749000: Vel. 120/12

**Tehnički opis**

Broj alata	6
Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke

**Pribor**

Probijačmasivna izvedba Ø vrha 3 mm	745500 3
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 6 mm	745500 6
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 2 mm	745500 2
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 4 mm	745500 4
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 5 mm	745500 5
Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano ukupna duljina 120/10 mm	748900 120/10
Točkalo, standardna kvaliteta DIN 7250 ukupna duljina 120/12 mm	749000 120/12