

**Izbijač, posebna kvaliteta kromirano, Ø vrha D: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	746900 16
GTIN	7610733024148
Razred artikla	73B

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno **anelirane glave** sprječavaju rascijepavanje. Stvarni Ø 0,05 – 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

**Posebna kvaliteta**, najveća moguća tvrdoća vrha – približno 59 HRC – s velikom žilavošću.

**Materijal:**

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiranog.

**Tehnički opis**

Ø vrha D	16 mm
Ukupna duljina L1	260 mm
Ø drške S	18 mm
Duljina trna L2	130 mm
Čvrstoća vrha	59 HRC
Materijal	Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij-čelika
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke