



Garnitura izbijača za mehaničare u plastičnom stalku, broj izbijača: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	747700 11
GTIN	7610733086917
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Od okruglog čelika, posebno tanak i praktičan. S narovašenom drškom. Potpuno kaljeno, specijalno **anelirana glava** onemogućava rascijepavanje. Najveća moguća tvrdoća vrha (približno 59 HRC) velike žilavosti. Stvarni \varnothing 0,05 – 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u rupi.

Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik, površina kromirana.

Sadržaj:

po 1 utjerni klin za rascjepke br. 747500: Vel. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

po 1 točkalo br. 749200: Vel. 90 i 100

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Utjerni klinovi za rascjepke
-----------------	------------------------------

Pribor

Točkalo za mehaničare ukupna duljina 90 mm	749200 90
--	-----------

Mehaničarski izbijač Ø vrha D 5 mm	747500 5
Mehaničarski izbijač Ø vrha D 3 mm	747500 3
Mehaničarski izbijač Ø vrha D 6 mm	747500 6
Točkalo za mehaničare ukupna duljina 100 mm	749200 100
Mehaničarski izbijač Ø vrha D 2 mm	747500 2
Mehaničarski izbijač Ø vrha D 9 mm	747500 9
Mehaničarski izbijač Ø vrha D 7 mm	747500 7
Mehaničarski izbijač Ø vrha D 4 mm	747500 4
Mehaničarski izbijač Ø vrha D 8 mm	747500 8
Mehaničarski izbijač Ø vrha D 1 mm	747500 1