



Višefunkcionalna snažna kliješta za rezanje kabela VDE-izolirano, ukupna duljina: 180mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	728790 180
GTIN	4007582006488
Razred artikla	76B

Opis

Izvedba:

Induktivno kaljene precizne oštrice (cca 64 HRC) za čeličnu žicu. Precizni nož za skidanje izolacije kod jednožilnih (masivnih) vodiča 1,5 i 2,5 mm². Precizna tlačna naprava za tuljke na krajevima žica 1,5 i 2,5 mm². Posmični rezač za ravno skraćivanje vijaka od mjedi i bakra M3,5 i M4. Uređaj za savijanje ušica za masivne bakrene vodiče Ø 4, 5 i 6 mm. Kraci s drškama debelih stijenki **izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Velik učinak rezanja i krimpanja zahvaljujući optimalnom omjeru prijenosa.

Upotreba:

Idealno za elektroinstalacijske radove koljenasta izvedba za poboljšanu ergonomiju i slobodan pogled na radni prostor.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kliješta sjajno brušena, ručke s višekomponentnim navlakama.

Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
Kapacitet rezanja čelične žice Ø	2 mm
Izolacija za Ø vodiča	1,5 mm
Izolacija za Ø vodiča	2,5 mm
za tuljke na krajevima žica	1,5 mm ²
za tuljke na krajevima žica	2,5 mm ²

Težina	270 g
glava pod kutom	25 stupanj
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina kliješta	neobrađeno
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta