



Traka za uvlačenje žice Kati® Blitz compact u plastičnoj kutiji, duljina trake: 30m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	814870 30
GTIN	4044489018305
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Traka od staklenih vlakana debljine **3 mm, ekstremno čvrsta** pri guranju, a ipak **vrlo fleksibilna**; idealna za komplicirano uvlačenje kabela u već položene cijevi ili kod puno cijevnih lukova. Obostrane početne čahure s navojem M5 za pričvršćenje opružnih vodećih glava, vrhova kabela ili povlačne ušice po izboru. Moguće do polumjera od 30 mm.

Dio isporuke:

Uključuje pribor u plastičnoj kutiji: 2 opružne vodeće glave $\varnothing 7$ i $\varnothing 10$ mm, 5 povlačnih ušica, 1 završetak kabla $\varnothing 6 - 9$ mm, 5 početnih čahura, 3 spojne čahure, 1 specijalno lijepilo 3 g, 1 Power Disk.

Tehnički opis

Duljina trake	30 m
Opterećenje, spoj, traka – čahura maksimalno	1 kN
Maksimalno opterećenje trake	5 kN
Vrsta proizvoda	Alat za uvlačenje kabela

Pribor

Pomična ručka Easy Grip	814775
Kugla za uvođenje M5 s ušicom	814730
Opružna kuglasta glava M5 Ø glave 10 mm	814720 10
Početni cilindar M5	814740
Opružna kuglasta glava M5 Ø glave 7 mm	814720 7
Ljepilo	814750
Traka za povlačenje kabela M5 tip 6	814710 6
Traka za povlačenje kabela M5 tip 10	814710 10
Sredstvo za klizanje kabela	814760