



## Traka za uvlačenje žice Kati® Blitz compact u plastičnoj kutiji, duljina trake: 50m



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	814870 50
GTIN	4044489018503
Razred artikla	86A

### Opis

#### Izvedba:

Traka od staklenih vlakana debljine **3 mm, ekstremno čvrsta** pri guranju, a ipak **vrlo fleksibilna**; idealna za komplicirano uvlačenje kabela u već položene cijevi ili kod puno cijevnih lukova. Obostrane početne čahure s navojem M5 za pričvršćenje opružnih vodećih glava, vrhova kabela ili povlačne ušice po izboru. Moguće do polumjera od 30 mm.

#### Dio isporuke:

Uključuje pribor u plastičnoj kutiji: 2 opružne vodeće glave  $\varnothing 7$  i  $\varnothing 10$  mm, 5 povlačnih ušica, 1 završetak kabla  $\varnothing 6 - 9$  mm, 5 početnih čahura, 3 spojne čahure, 1 specijalno lijepilo 3 g, 1 Power Disk.

### Tehnički opis

Duljina trake	50 m
Maksimalno opterećenje trake	5 kN
Opterećenje, spoj, traka – čahura maksimalno	1 kN
Vrsta proizvoda	Alat za uvlačenje kabela

### Pribor

Sredstvo za klizanje kabela	814760
Opružna kuglasta glava M5 Ø glave 7 mm	814720 7
Traka za povlačenje kabela M5 tip 10	814710 10
Opružna kuglasta glava M5 Ø glave 10 mm	814720 10
Kugla za uvođenje M5 s ušicom	814730
Pomična ručka Easy Grip	814775
Traka za povlačenje kabela M5 tip 6	814710 6
Početni cilindar M5	814740
Ljepilo	814750