



Kliješta za instalacije VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	728787 200
GTIN	4003773075097
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Višenamjenska kliješta za elektroinstalacijske radove s izvučenim zglobovom za precizno i lagano uvođenje kliješta.

- **Za hvatanje ravnog i zaobljenog materijala.**
- **Savijanje žica i bakrenih vodiča.**
- **Skidanje i širenje podžbuknih utičnica.**
- **Rezanje bakrenih kabela do \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Skidanje izolacije s bakrenih vodiča od 0,75 do 1,5 mm² i 2,5 mm².**
- **Krimpanje tuljaka na krajevima žica od 0,5 do 2,5 mm².**

Ručke s navlakama **do 1000 V izolirane prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja do \varnothing	15 mm
ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Izolacija za \varnothing vodiča	0,7 – 1,5 mm ²
Izolacija za \varnothing vodiča	2,5 mm ²
za tuljke na krajevima žica	0,5 – 2,5 mm ²
Težina	280 g

Zglob	pričvršćeno vijkom
s oprugom za otvaranje	ne
Drška	Višekomponentna navlaka
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta