

LOCTITE**Osigurač za vijke, 50 ml, oznaka proizvođača: 2701_EGFD**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepljiva sredstva prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Tekući osigurač vijčnika.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Idealno za upotrebu na pasivnim površinama poput npr. visoko legiranih CrNi čelika.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	LOCTITE 2701
minimalni moment odvajanja	38 Nm

Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
za veličine navoja M do	M20
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Lijepilo
prikladno za područja primjene	pocinčane površine
Oblik	tekuće
prikladno za materijal	Metal
Rok trajanja od datuma proizvodnje	17 mjesec
Plamište	93 °C
Boja	zeleno
Količina punjenja	50 ml
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	otporno na ulje
Osobina	antivibracijski
Osobina	brtvi
Funkcionalna čvrstoća prema	6 h
Čvrstoća prema	10 min
Dinamična viskoznost	500 - 900 mPas
Demontaža	teško
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

