

LOCTITE**Osigurač za vijke, 50 ml, oznaka proizvođača: 222_EGFD**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepljiva sredstva prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Tekući osigurač vijčnika.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Slabe čvrstoće, jednostavna demontaža, prikladno za sve metale i pasivne materijale.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	LOCTITE 222
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik

za veličine navoja M do	M36
minimalni moment odvajanja	6 Nm
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
prikladno za materijal	Metal
Osobina	tiksotropno
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	antivibracijski
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Oblik	tekuće
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Plamište	100 °C
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Lijepilo
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
Boja	ljubičasto
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Količina punjenja	50 ml
Funkcionalna čvrstoća prema	6 h
Čvrstoća prema	15 min
Dinamična viskoznost	900 - 1500 mPas
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	nisko čvrsta
Gustoća	1,08 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke