

LOCTITE**Osigurač za vijke, 50 ml, oznaka proizvođača: 243_EGFD**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepljiva sredstva prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Tekući osigurač vijčnika.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Srednje čvrstoće, služi za osiguravanje vijaka te istovremeno brtvljenje.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	LOCTITE 243
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik

List s podacima

minimalni moment odvajanja	26 Nm
za veličine navoja M do	M36
Plamište	93 °C
Boja	plavo
prikladno za materijal	Metal
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Lijepilo
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Osobina	thixotrop
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	otporno na ulje
Osobina	antivibracijski
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brtvi
Oblik	tekuće
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Količina punjenja	50 ml
Funkcionalna čvrstoća prema	2 h
Čvrstoća prema	10 min
Dinamična viskoznost	1300 - 3000 mPas
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Gustoća	1,15 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

