



Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano Vrhovi od tvrdog metala, ukupna duljina: 120/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	749300 120/10
GTIN	7610733004669
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška, sjajno brušeni šiljak. Cijelom duljinom prokaljen. Zahvaljujući specijalno **aneliranoj glavi** nema fragmentiranja točkala.

Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha – približno 59 HRC – s velikom žilavošću.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Sa zalemljenim **šiljkom od tvrdog metala**.

Tehnički opis

Ø drške	10 mm
Čvrstoća vrha cca	59 HRC
Izvedba udarne glave	kaljeno
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Točkala