

Garant
Rezač za plastične cijevi

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	818160
GTIN	4045197675866
Razred artikla	81C

Opis
Izvedba:

Tijelo od aluminijskog tlačnog lijeva s 3 vodeća kotačića, od kojih je 1 kotačić podesiv (po 1 pozicija za cijevi do 110 mm i od 110 – 127 mm) za optimalno usklađivanje s Ø cijevi. **Brzo namještanje vretena** zahvaljujući principu račne i uvlačenju opruge. Ergonomska ručka. Rezni kotač s protuprianjajućim premazom PTFE za jednostavniji rad na plastičnim cijevima s debljim stijenkama. Izmjenjivi ručni odstranjivač srha sječivom S20 s **prevlakom TiN**.

Upotreba:

Za rezanje PE, PP, VPE, PB i PVDF cijevi. **Zamjenom reznog kotača primjenjiv je i za bakrene, aluminijske i INOX cijevi tankih stjenki.**

Zamjenski dio:

Rezervni rezni kotači za plastične i spojne cijevi br. 818170 i za bakar, aluminij i inox br. 818175.

Ø reznog kotačića: 51 mm

širina reznog kotačića: 11 mm

Rupa za rezni kotačić: 8 mm

za vanjski Ø cijevi: 50 - 127 mm

Tehnički opis

Ø reznog kotačića	51 mm
za vanjski Ø cijevi	50 - 127 mm
širina reznog kotačića	11 mm
Rupa za rezni kotačić	8 mm
Broj upravljačkih kotačića	3

Broj reznih kotačića	1
----------------------	---

Pribor

Rezervni rezni kotačić za bakar / aluminij / inox	818175
Univerzalni odstranjivač srha, 2K-drška s 3 noža (S10, S20, S35)	838410
Rezervni rezni kotačić za plastične i kompozitne cijevi	818170