

RIDGID
Rezač cijevi INOX (VA) / bakar

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	819475
GTIN	95691318039
Razred artikla	83R

Opis
Izvedba:

Čvrsta izvedba za najveće zahtjeve i precizne rezove pomoću 6 odn. 12 valjaka za vođenje. Iznimno brz i lagan rad zahvaljujući **valjcima za vođenje na kugličnim ležajevima i reznom kotačiću**. Uključujući rezervne rezne kotačiće.

Upotreba:

Posebno za rezanje VA-cijevi i pocinčanih cijevi od C-čelika (debljina stijenke do 3 mm), ali i aluminijskih i bakrenih cijevi.

Ø reznog kotačića: 22 mm

širina reznog kotačića: 8 mm

Rupa za rezni kotačić: 8 mm

za vanjski Ø cijevi: 6 - 65 mm

Tehnički opis

Rupa za rezni kotačić	8 mm
Ø reznog kotačića	22 mm
širina reznog kotačića	8 mm
za vanjski Ø cijevi	6 - 65 mm
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

Pribor

Set valjaka za kuglični ležaj 6-dijelni	819479
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54E mm	814920 54E
Garnitura rezervnih reznih kotačića, 2-dijelni	819480
Set svornjaka 2-dijelni	819478
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54 mm	814920 54
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm	814920 35
Svornjak	819477