

**RIDGID**  
 Peddinghaus

## Rezač cijevi s račnom



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	819370
GTIN	95691325730
Razred artikla	83R

### Opis

#### Izvedba:

**2 – u – 1** mini rezač cijevi, s **funkcijom račne**. Lagana, ergonomska ručica s račnom od aluminijskog tlačnog lijeva. Integrirani mali rezač cijevi također se koristi bez ručice s račnom.

#### Upotreba:

Iznimno intuitivan rad u kombinaciji s ručicom s račnom, osobito na teško dostupnim mjestima. Za rezanje bakrenih, aluminijskih i mjedenih cijevi.

Ø reznog kotačića: 19 mm

širina reznog kotačića: 3 mm

Rupa za rezni kotačić: 4,8 mm

za vanjski Ø cijevi: 6 - 28 mm

### Tehnički opis

Rupa za rezni kotačić	4,8 mm
Ø reznog kotačića	19 mm
za vanjski Ø cijevi	6 - 28 mm
širina reznog kotačića	3 mm
Broj upravljačkih kotačića	2
Broj reznih kotačića	1
prikladno za materijal za cijevi	Mjed
prikladno za materijal za cijevi	Aluminij

prikladno za materijal za cijevi	Bakar
s funkcijom račne	da
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

---

**Pribor**

Svornjak	819476
Rezervni rezni kotačić	819375
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm	814920 35
Set svornjaka 2-dijelni	819478
Svornjak	819477
Svornjak	819376
Svornjak	819377
Set zamjenskih valjaka 2-dijelni	819378