



Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“, maks. stezni moment: 400Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654460 400
GTIN	5060922231307
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- Robustno, kućište od aluminijskog lijeva.
- LCD zaslon velikog formata.
- Jednostavno posluživanje – izravan odabir ispitnog postupka itd. preko tipkovnice s piktogramom.
- Korisnik zadaje točni okretni moment s gornjim i donjim odstupanjima; zvučni odn. optički signal (3 LED diode) kod postizanja odn. prekoračenja okretnog momenta.
- 3 načina upotrebe: zajednički hod, s prepoznavanjem točke infleksije i indikacijom vršne vrijednosti.

Prednost:

- Ispitivanje prema DIN EN ISO 6789; korisnik mora zadati ciljnu vrijednost – ostatak će napraviti ispitni uređaj.
- Prikaz na zaslonu na 11 jezika.
- Moguće ispitivanje u vodoravnom i okomitom položaju.
- Prikaz na zaslonu i senzor se može odvojiti jedan od drugog.

Upotreba:

Za namještanje i kalibriranje momentnih alata s desnim hodom.

Dio isporuke:

Senzor, indikator, napajanje, RS232C spojni kabel do PC-a odn. Pisača, 2 stezna vijka i četverokutni adapter u čvrstom kovčegu, **uključuje UKAS certifikat o kalibriranju desno.**

Napomena:

Zidni držač br. 654462.

Tehnički opis

Četverokutni adapter	3/8 col
Četverokutni adapter	1/2 col
Četverokutni adapter	3/4 col
Težina	6,4 kg
Pretvornik izmjerene vrijednosti, širina	106 mm
Uređaj za prikaz visina	128 mm
Pretvornik izmjerene vrijednosti dubina	185 mm
Mjerno područje	8 - 400 Nm
Uređaj za prikaz širina	185 mm
maskimalan okretni moment	400 Nm
Visina pretvornika izmjerene vrijednosti	100 mm
Uređaj za prikaz dubina	104 mm
Točnost mjerenja momenta	±0,5 %
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Prihvat	RS232C sučelje
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400

020120 400

020150 1000/2

DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje
okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm

DAkS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje
okretnog momenta tip 1000

020130 1000

Pribor

Zidni držač za ProTest

654462