



## Mali rezač cijevi



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	818500
GTIN	4018754035885
Razred artikla	83A

### Opis

#### Izvedba:

Tijelo od posebnog čelika, kovano u ljevačkom kalupu, kromirano. Široki vodeći valjci za precizno rezanje pod kutom. Lakohodna vretena za namještanje  $\varnothing$  rezanja. Drška sa ugrađenim glodalom za unutrašnjost cijevi.

#### Upotreba:

Univerzalno za rezanje **bakrenih, aluminijskih, mesinganih, tvrdoplastičnih i čeličnih cijevi s tankom stjenkom / INOX-cijevi.**

#### Zamjenski dio:

Rezervni klin art. 818700 za rezne kotačiće, zamjenski valjčić art. 818800.

$\varnothing$  reznog kotačića: 20 mm

širina reznog kotačića: 6 mm

Rupa za rezni kotačić: 4,8 mm

za vanjski  $\varnothing$  cijevi: 3 - 35 mm

### Tehnički opis

širina reznog kotačića	6 mm
$\varnothing$ reznog kotačića	20 mm
Rupa za rezni kotačić	4,8 mm
za vanjski $\varnothing$ cijevi	3 - 35 mm

### Pribor

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm	814920 35
Valjak	818800
Rezervni rezni kotačić	818600
Svornjak za valjke	818700