



## Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“, maks. stezni moment: 1500Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654460 1500
GTIN	5060922231314
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

- Robustno, kućište od aluminijskog lijeva.
- LCD zaslon velikog formata.
- Jednostavno posluživanje – izravan odabir ispitnog postupka itd. preko tipkovnice s piktogramom.
- Korisnik zadaje točni okretni moment s gornjim i donjim odstupanjima; zvučni odn. optički signal (3 LED diode) kod postizanja odn. prekoračenja okretnog momenta.
- 3 načina upotrebe: zajednički hod, s prepoznavanjem točke infleksije i indikacijom vršne vrijednosti.

#### Prednost:

- Ispitivanje prema DIN EN ISO 6789; korisnik mora zadati ciljnu vrijednost – ostatak će napraviti ispitni uređaj.
- Prikaz na zaslonu na 11 jezika.
- Moguće ispitivanje u vodoravnom i okomitom položaju.
- Prikaz na zaslonu i senzor se može odvojiti jedan od drugog.

#### Upotreba:

Za namještanje i kalibriranje momentnih alata s desnim hodom.

#### Dio isporuke:

Senzor, indikator, napajanje, RS232C spojni kabel do PC-a odn. Pisača, 2 stezna vijka i četverokutni adapter u čvrstom kovčegu, **uključuje UKAS certifikat o kalibriranju desno.**

**Napomena:**

Zidni držač br. 654462.

## Tehnički opis

maskimalan okretni moment	1500 Nm
Visina pretvornika izmjerene vrijednosti	100 mm
Četverokutni adapter	3/4 col
Mjerno područje	30 - 1500 Nm
Uređaj za prikaz širina	185 mm
Pretvornik izmjerene vrijednosti dubina	185 mm
Uređaj za prikaz dubina	104 mm
Težina	7,3 kg
Pretvornik izmjerene vrijednosti, širina	106 mm
Uređaj za prikaz visina	128 mm
Točnost mjerenja momenta	±0,5 %
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Prihvat	RS232C sučelje
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

## Pribor

Zidni držač za ProTest	654462
------------------------	--------