

**Garant****Univerzalan mali rezač cijevi****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	818100
GTIN	4045197595638
Razred artikla	81C

**Opis****Izvedba:**

Iznimno robusna izvedba za najveće opterećenje. Čist i pouzdan rez zbog 4 vodeća valjka poredana u nizu.

Osnovno tijelo od magnezijskog tlačnog lijeva. S rezervnim reznim kotačićima br. 818110.

**Prednost:**

Dug vijek trajanja zahvaljujući reznom kotačiću s **prevlakom TiN**. Rad uz uštedu snage i vremena zbog:

- **ergonomske drške**
- **jednostavne izvedbe**
- **vodećih valjaka i reznog kotača na igličnom ležaju**
- **izvlačivom ručnom odstranjivaču srha s nožem S20 s prevlakom TiN.**

**Upotreba:**

Multifunkcionalna primjena za rezanje cijevi VA, aluminijskih, mjedenih i bakrenih cijevi.

**Tehnički opis**

Rupa za rezni kotačić	4,85 mm
Ø reznog kotačića	19 mm
širina reznog kotačića	6,2 mm
za vanjski Ø cijevi	3 - 35 mm
Težina	335 g

Duljina	165 mm
širina	65 mm
Visina	40 mm
Broj upravljačkih kotačića	4
Broj reznih kotačića	1
prikladno za materijal za cijevi	Bakar
prikladno za materijal za cijevi	Mjed
prikladno za materijal za cijevi	VA
prikladno za materijal za cijevi	Aluminij
s funkcijom račne	ne
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

## Pribor

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm	814920 35
Svornjak	819630
Rezervni rezni kotačić	818110
Garnitura vodilica s igličastim ležajem 16-dijelna	818025