

RIDGID**Rezač cijevi INOX (VA) / bakar****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	819470
GTIN	095691299635
Razred artikla	83R

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izvedba za najveće zahtjeve i precizne rezove pomoću 6 odn. 12 valjaka za vođenje. Iznimno brz i lagan rad zahvaljujući **valjcima za vođenje na kugličnim ležajevima i reznom kotačiću**. Uključujući rezervne rezne kotačiće.

Upotreba:

Posebno za rezanje VA-cijevi i pocinčanih cijevi od C-čelika (debljina stijenke do 3 mm), ali i aluminijskih i bakrenih cijevi.

Tehnički opis

za vanjski Ø cijevi	6 - 35 mm
Ø reznog kotačića	22 mm
Rupa za rezni kotačić	8 mm
širina reznog kotačića	8 mm
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

Pribor

Set valjaka za kuglični ležaj6-dijelni	819479
--	--------

Svornjak	819476
Set svornjaka 2-dijelni	819478
Garnitura rezervnih reznih kotačića, 2-dijelni	819480
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm	814920 35