



Elektronički momentni ključ, maks. stezni moment: 12Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	655345 12
GTIN	4045197503817
Razred artikla	62E

Opis

Izvedba:

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Robusni momentni ključ s kućištem otpornim na udarce, dvokomponentnom ručkom, velikim zaslonom i dvosmjernom računom. Jednostavno rukovanje pomoću velikih tipki za unos. Optičkim i zvučnim signalom prikazuje se na **vidljiv i čujan način** postizanje zadanog okretnog momenta. Na raspolaganju su dva načina rada s indikacijom vršne vrijednosti i ili pratećim prikazom. Radna memorija može pohraniti do 50 vrijednosti pritezanja. Čvrsta preklopna račna s izbacivačem. **Proizvoljna primjena sile.** Neovisno o položaju ključa, mjerenje je uvijek točno.

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

U smjeru kazaljke na satu $\pm 2\%$, suprotno od smjera kazaljke na satu $\pm 3\%$.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	12 Nm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Težina	650 g
Razlučivost	0,01 Nm
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	2,4 - 12 Nm
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna duljina L	216 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	pokazni
Standard	DIN EN ISO 6789
Prikaz	digitalno
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	lbfin
Očitavanje	kgfm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	176,3 mm
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	da

Mjerna tehnika	elektronski
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

Pribor

Coin-Driver kratak duljina oštrice 45 mm	664311 45
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081551 LR6
Coin-Driver duljina oštrice 45 mm	664310 45
Poklopac za bateriju tip 1	655346 1
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6